

KERN KFP 30V30M

Edelstahl-Plattform

KERN[®]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 g
Auflösung (nicht eichfähig):	30000
Wägebereich [Max]:	30 kg

Eichtechnische Daten

Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	10 g
Mindestlast [Min]:	200 g

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128
Eichung:	965-228
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie

Kategorie:	Plattformen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattform

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	800 x 470 x 240 mm
Bruttogewicht:	10 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	9,700 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	400 x 300 x 128 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	2,500 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	400 x 300 mm