

# KERN KFP6000V20M

Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert mit IP67



Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	5 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	1500 x 1500 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	2 kg
Auflösung (nicht eichfähig):	3000
Wägebereich [Max]:	6 t

## Eichtechnische Daten

Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	2 kg
Mindestlast [Min]:	40 kg

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-132
Eichung:	965-232
Justage auf Aufstellungsort:	961-252

## Kategorie

Kategorie:	Plattformen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Wägebrücke

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1550 x 1300 x 350 mm
Bruttogewicht:	220 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	208 kg
Versandart:	Spedition

## Bauform

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	1500 x 1500 x 130 mm
---------------------------------	----------------------