



Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

1 KERN KBP-V20 IP65

Plattform

Merkmale

- Edelstahl-Wägeplatte, **A** Unterbau Stahl lackiert
- 1 Wägezelle, Aluminium, silikonbeschichtet, IP65, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Vorbereitung zur einfachen Montage des ESD-Erdungssets an der Wägebrücke

2 KERN KFP-V20 IP65

Plattform

Merkmale

- Edelstahl-Wägeplatte, **B** Unterbau Stahl lackiert
- 1 Wägezelle, Aluminium, silikonbeschichtet, IP65, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig



STANDARD



FACTORY



STANDARD



FACTORY



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Kabellänge	Nettogewicht	Wägeplatte
	[Max] kg	[d] g	[e] g	[Min] g	ca. m	ca. kg	B×T×H mm
1 Plattform KBP-V20 IP65							
KBP 6V20LM	3 6	0,2	1 2	20 40	2,5	3,8	300×300×110
KBP 15V20M	6 15	0,5	2 5	40 100	2,5	3,8	300×240×110
KBP 15V20LM	6 15	0,5	2 5	40 100	2,5	7	400×300×110
KBP 30V20M	15 30	1	5 10	100 200	2,5	7	400×300×110
KBP 60V20M	30 60	2	10 20	200 400	2,5	8	400×300×110
KBP 60V20LM	30 60	2	10 20	200 400	2,5	13	500×400×120
KBP 150V20M	60 150	5	20 50	400 1000	2,5	13	500×400×120
KBP 150V20LM	60 150	5	20 50	400 1000	2,5	19	650×500×150
KBP 300V20M	150 300	10	50 100	1000 2000	2,5	19	650×500×150
KBP 600V20M	300 600	20	100 200	2000 4000	2,5	42	800×600×151
2 Plattform KFP-V20 IP65							
KFP 3V20M	3	0,1	1	20	2,5	3,4	230×230×106
KFP 6V20M	6	0,2	1 2	20 40	2,5	4,4	230×230×106
KFP 6V20LM	6	0,2	1 2	20 40	2,5	3,8	300×240×109
KFP 15V20M	6 15	0,5	2 5	40 100	2,5	3,8	300×240×109
KFP 15V20LM	6 15	0,5	2 5	40 100	2,5	7	400×300×117
KFP 30V20SM	15 30	1	5 10	100 200	2,5	3,8	300×240×109
KFP 30V20M	15 30	1	5 10	20	2,5	7	400×300×117
KFP 30V20LM	15 30	1	5 10	20	2,5	11	500×400×127
KFP 60V20M	30 60	2	10 20	200 400	2,5	7	400×300×117
KFP 60V20LM	30 60	2	10 20	200 400	2,5	10	500×400×127
KFP 150V20M	60 150	5	20 50	400 1000	2,5	7	500×400×127
KFP 150V20LM	60 150	5	20 50	400 1000	2,5	19	650×500×139
KFP 300V20M	150 300	10	50 100	1000 2000	2,5	19	650×500×139
KFP 600V20AM	600	20	200	4000	2,5	42	800×600×192