

KERN KS-A01

KERN

Akkubetrieb extern, Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h



Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 150×106×85 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,45 kg

Bruttogewicht ca. 0,55 kg

Versandgewicht 0,51 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761208537

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Akku

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
	EURO
Steckernetzteil / Adapter für	UK
Länder - im Lieferumfang	US
	CH
	EURO
Steckernetzteil / Adapter für	UK
Länder - Optional	US
	CH
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	9V, 2A
Strombuchse für Netzteil	Hohlstecker, innen Minus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.1 mm, lang 9.5 mm
Batterie-/Akkuart	Li-Po (Li-Ion)
Batterie Betriebsdauer	40 h
Batterie-Kapazität	12.800 mAh
Batterie-Spannung	9 V
Batterie-Kapazität (Wh)	48,64 Wh
Tests nach UN 38.3 bestanden	✓
Akku Ladezeit	10 h
Akku optional	Akku optional

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----