

# KERN KXP 300V20M

Edelstahl-Wägeplatte



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 g
Auflösung (nicht eichfähig):	30000
Wägebereich [Max]:	300 kg

## Eichtechnische Daten

Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	50 g   100 g
Mindestlast [Min]:	2 kg

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-129
Eichung:	965-229
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

## Kategorie

Kategorie:	Plattformen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattform

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	610 x 750 x 235 mm
Bruttogewicht:	34,400 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	32,500 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	650 x 500 x 133,5 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	3 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	650 x 500 mm