

# KERN KXP6V20LM

Edelstahl-Wägeplatte



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 200 mg

Auflösung (nicht eichfähig): 30000

Wägebereich [Max]: 6 kg

## Eichtechnische Daten

Eichung im Werk möglich: ja

Eichwert [e]: 1 g | 2 g

Mindestlast [Min]: 40 g

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-128

Eichung: 965-228

Justage auf Aufstellungsort: 961-248

## Kategorie

Kategorie: Plattformen

Marke: KERN

Produktgruppe: Plattform

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 395 x 350 x 230 mm

Bruttogewicht: 4 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 3,200 kg

Versandart: Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 300 x 240 x 90 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Kabellänge: 3 m

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Wägefläche (BxT): 300 x 240 mm