KERN **OBB-A1465**

Okular (Ø 23,2 mm): WF 10x / Ø 20 mm (mit Skala 0,1 mm) (justierbar)



REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopokular

Bauform

Anti-Fungus	✓

Okular

Okular Feldweite	WF
Blickpunkt	Standard
Okular Vergrößerung	10x
Okular Sehfeld	20 mm
Okular Skala	0,1 mm
Okular Durchmesser	23,2 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	85×65×45 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,40 kg
Versandgewicht	0,4 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761191778