

# KERN SXS30K-2LM

Edelstahl-Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät und Eichzulassung [M]



## Messsystem

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Ablesbarkeit [d]:                   | 5 g   10 g                      |
| Anwärmzeit:                         | 10 min   10 min                 |
| Auflösung:                          | 3 3.000                         |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 5 g   10 g                      |
| Einschwingzeit:                     | 2 s                             |
| Empfohlenes Justiergewicht:         | 30 kg (M1)                      |
| Justiermöglichkeiten:               | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität:                         | 5 g   10 g                      |
| Reproduzierbarkeit:                 | 5 g   10 g                      |
| Tarierbereich:                      | -30000000 mg                    |
| Wägebereich [Max]:                  | 15 kg   30 kg                   |
| Wägeeinheiten:                      | kg                              |
| Wägesystem:                         | Dehnungsmessstreifen            |

## Anzeige

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 5,500 cm |
|----------------------|----------|

## Eichtechnische Daten

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Eichklasse:                          | III           |
| Eichung im Werk möglich:             | ja            |
| Eichwert [e]:                        | 5 g   10 g    |
| Eichzulassung nach 2014/31/EU:       | ja            |
| Mindestlast [Min]:                   | 100 g   200 g |
| Periodische Nacheichung für Italien: | 969-112       |

## Zählen

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen1 g (Labor):   |       |
| Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen10 g (Normal): |       |
| Zählaufösung:                                       | 30000 |

## Funktionen

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Hilfefunktion im Display:  | ja |
| Peak-Funktion:             | ja |
| PRE-TARE-Funktion:         | ja |
| Summenspeicherfunktion:    | ja |
| Wägen mit Toleranzbereich: | ja |
| Zählfunktion:              | ja |

## Umgebungsbedingungen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit (max.):    | 80 %   |
| Luftfeuchtigkeit (min.):    | 0 %    |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C |

## Energieversorgung

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Akku:                                     | Rchg. battery optional (factory) |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):  | 40 h                             |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 80 h                             |
| Akkuladezeit:                             | 12 h                             |
| Eingangsspannung:                         | 220 V - 240 V AC 50 Hz           |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang:         | EURO                             |

## Dienstleistungen

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| DAkS-Kalibrierschein:        | 963-128 |
| Eichung:                     | 965-228 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-248 |

## Kategorie

|                |                |
|----------------|----------------|
| Kategorie:     | Waagen         |
| Marke:         | KERN           |
| Produktgruppe: | Industriewaage |

## Verpackung & Versand

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 490 x 790 x 235 mm |
| Bruttogewicht:                  | 23,700 kg          |
| Lieferzeit:                     | 24 h               |
| Nettogewicht:                   | 20,800 kg          |
| Versandart:                     | Paketdienst        |

## Bauform

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): | 232 x 170 x 80 mm  |
| Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):   | 500 x 400 x 123 mm |

# KERN SXS30K-2LM



Edelstahl-Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät und Eichzulassung [M]

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Drehbare Fußschrauben:   | ja           |
| Kabellänge Anzeigegerät: | 2,500 m      |
| Libelle:                 | ja           |
| Material der Wägeplatte: | Edelstahl    |
| Wandhalterung:           | ja           |
| Wägefläche (BxT):        | 500 x 400 mm |