

KERN SXS60K-2LM

Edelstahl-Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät und Eichzulassung [M]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 g 20 g
Anwärmzeit:	10 min 10 min
Auflösung:	3 3.000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	10 g 20 g
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	60 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	10 g 20 g
Reproduzierbarkeit:	10 g 20 g
Tarierbereich:	-60000000 mg
Wägebereich [Max]:	30 kg 60 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	5,500 cm
----------------------	----------

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	10 g 20 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	200 g 400 g
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen2 g (Labor):	
Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen20 g (Normal):	
Zählaufösung:	30000

Funktionen

Hilfefunktion im Display:	ja
Peak-Funktion:	ja
PRE-TARE-Funktion:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional (factory)
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	40 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	80 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-129
Eichung:	965-229
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Industriewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	490 x 770 x 255 mm
Bruttogewicht:	24,800 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	20,800 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	232 x 170 x 80 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	500 x 400 x 123 mm

KERN SXS60K-2LM



Edelstahl-Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät und Eichzulassung [M]

Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge Anzeigegerät:	2,500 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	500 x 400 mm