



Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Vielseitig einsetzbare Wiegebalken (IP67) für große Lasten bis 6 t

Merkmale

- Flexible Lösung für große, voluminöse oder lange Wägegüter, dank frei positionierbarer Wiegebalken und einem 5 m (!) langen Verbindungskabel zwischen den Balken
- Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- Wiegebalken: Stahl, lackiert, 4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
-  Stabile Haltegriffe zum Transport der Wiegebalken
-  KERN UFA-L: Je eine Rolle pro Wiegebalken zum bequemen Transport der Waage, groß abgebildet

- Auswertegerät: Details siehe KERN KFB-TM
- Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
- Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- KERN UFA-S: Modell mit kürzeren Wiegebalken, ideal zum Verwiegen von kompaktem Wägegut oder Tieren in Transportboxen
- Unsere Bodenwaagen werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert. Das schützt die hochwertige Wägetechnik vor Umwelteinflüssen und Belastungen auf dem Transportweg

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 250×160×65 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
- Kabellänge zwischen Wiegebalken ca. 5 m
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen

STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Abmessungen je Wiegebalken B×T×H mm	Nettogewicht	Optionen
					Kalibrierschein DAkkS-akkr. KERN
KERN	[Max] kg	[d] kg		kg	
UFA 600K-1S	600	0,2	870×170×83	36	963-130
UFA 1.5T0.5	1500	0,5	1270×170×83	40	963-130
UFA 3T1	3000	1	1270×170×83	38	963-132
UFA 3T-3L	3000	1	2091×120×83	60	963-132
UFA 6T-3	6000	2	1270×160×115	90	963-132
UFA 6T-3L	6000	2	2091×160×115	130	963-132