# KERN **YSC-02**

Hochfester Schäkel, Stahlguss feuerverzinkt und lackiert, mit Schraubbolzen, passend für Modelle mit [Max] > 5 t



## Piktogramme

**STANDARD**




## Kategorie

| | |
|---|---|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Waage |
| Produktgruppe | Schäkel |

## Bauform

| | |
|---|---|
| Abmessungen (B×T×H) | 32×35×76 mm |
| Material | Stahlguss |
| Material Plattform | Edelstahl |
| Nenntragfähigkeit (WLL) | 12500 kg |

## Zulassung

| | |
|---|---|
| CE Zeichen | ✓ |

## Verpackung & Versand

| | |
|---|---|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 100×200×50 mm |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 9 kg |
| Bruttogewicht ca. | 9 kg |
| Versandgewicht | 8,962 kg |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-Nummer | 4045761193093 |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |