

KERN FCE15K5N

Einsteiger-Tischwaage à mobil, handlich, leicht



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	5 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	25 g
Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	15 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	15 g
Reproduzierbarkeit:	10 g
Wägebereich [Max]:	15 kg
Wä geeinheiten:	g
Wä gesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	20 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie-Betriebsdauer:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US
-----------------------------------	---------------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	330 x 400 x 195 mm
Bruttogewicht:	2,850 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	2,198 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	270 x 345 x 106 mm
Abmessungen Wä geplatte (BxTxH):	252 x 228 x 12,5 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Material der Wä geplatte:	Kunststoff
Wä ge fläche (BxT):	252 x 228 mm