

KERN FCE3K1N

Einsteiger-Tischwaage à mobil, handlich, leicht



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	10 g
Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	3 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	3 g
Reproduzierbarkeit:	2 g
Wägebereich [Max]:	3 kg
Wä geeinheiten:	g
Wä gesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	20 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie-Betriebsdauer:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CHEURO

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-127
Justage auf Aufstellungsort: 961-247

Kategorie

Kategorie: Waagen
Marke: KERN
Produktgruppe: Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 335 x 400 x 185 mm
Bruttogewicht: 2,814 kg
Lieferzeit: 24 h
Nettogewicht: 2,196 kg
Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 270 x 345 x 106 mm
Abmessungen Wä geplatte (BxTxH): 252 x 228 x 12,5 mm
Gehä usematerial: Kunststoff
Material der Wä geplatte: Kunststoff
Wä gefläche (BxT): 252 x 228 mm