

# KERN FL1KG

Elektronischer Grabsteintester für professionelle Anwendungen



DAkkS-Kalibrierschein (Zugkraft): 963-162

ISO-Kalibrierschein (Zugkraft): 961-162

## Kategorie

Kategorie: Kraftmessgeräte

Marke: Sauter

Produktgruppe: Elektronisches Kraftmessgerät

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 345 x 295 x 89 mm

Bruttogewicht: 1,450 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 515 g

UN-Nummer (Gefahrgut): 3496

Versandart: Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Anzeigerät (BxTxH): 175 x 75 x 30 mm

Gehäusematerial: Metall lackiert

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 175 x 75 x 30 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 0,500 N

Messbereich [Max]: 1 kN

Messfrequenz: 1000 Hz

Präzision (von [Max]): 0,002

Überlastschutz (von [Max]): 120 %

## Anzeige

Display Ziffernhöhe: 8,500 mm

## Funktionen

Data-Hold-Funktion: ja

Grenzwertfunktion: ja

Peak-Funktion: ja

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.): 35 °C

Umgebungstemperatur (min.): 15 °C

## Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 10 h

Akkuladezeit: 8 h

Eingangsspannung: 100 V - 240 V

n/a: Netzadapter extern

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein (Druckkraft): 963-262

DAkkS-Kalibrierschein (Zug- und Druckkraft): 963-362