

OLENA

Außenwand- und Deckenleuchte 28cm



Artikel-Nr.: 96301/70
EAN: 4004353259074

Höhe: 110 mm
Breite: 283 mm
Länge: 283 mm
ø: 283 mm
Gewicht: 1,237 kg

Beschreibung

Schaffen Sie mit der Wand- und Deckenleuchte Olena Sicherheit im Außenbereich. Besonders geeignet für Dachüberstände, kann sie aber auch in der Garage oder im Gartenhaus eingesetzt werden. Für maximale Flexibilität im Einsatz dieser Leuchte ist die Montage an Wänden und Decken möglich.

Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel inkludiert. Konzipiert ist die Leuchte für den Einsatz von Normallampen. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Das benötigte Montagematerial liegt der Leuchte vollständig bei.

Produktdetails

- IP-Schutzart: 44 - spritzwassergeschützt
- für LED-Leuchtmittel geeignet



Leuchtmitteldaten

Lampentyp: A60
Socket: E27
Anzahl Flammen: 1
Leistung: max. 46W
Energieeffizienzklasse: A++ - E
Leuchtmittel inklusive: Nein
Leuchtmittel austauschbar: Ja



Technische Daten

IP Schutzart: IP44
Schutzklasse: I
Spannung: 230V
Dimmbar: Ja, über externen (Wand-)Dimmer dimmbar wenn ein geeignetes Leuchtmittel verwendet wird



Farbe & Material

Farbe: grau Beton/weiß
Material: Metall/Glas