




Your Personal Connection

WKK GmbH
An der Kleinbahn 2
41334 Nettetal-Kaldenkirchen
Deutschland

T +49(0)2157 13 89 0
F +49(0)2157 13 89 99
E verkauf@wkk-deutschland.de
W www.wkk-deutschland.de

Hitzebeständige Kabelbinder

- Material : Polyamid 6.6, hitzebeständig
- Farbe : Natur (grünlich)
- Temperaturbereich : -40°C bis +120°C (kurzzeitig (5000 Std.) bis +140°C)
- Entflammbarkeit : UL 94 V2
- Spezifikationen : UL E75050, Lloyd´s
- Beständigkeit : exzellente Beständigkeit gegen Öle, Fette und Benzin,
gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel



Länge A (mm)	Breite B (mm)	Ø (mm)	Zugkraft (mm)	VPE
100	2,5	22	81	100/1000
120	2,5	30	81	100/1000
160	2,5	40	81	100/1000
200	2,5	53	81	100/1000
140	3,6	33	182	100/1000
200	3,6	53	182	100/1000
300	3,6	76	182	100/1000
200	4,8	50	222	100/1000
300	4,8	76	222	100/1000
368	4,8	102	222	100
200	7,6	50	544	100
368	7,6	102	544	100

Technische Änderung vorbehalten.

Commerzbank Mönchengladbach
(BLZ: 310 400 15) Konto: 2995959
IBAN: DES7 3104 0015 0299 595900
BIC: COBADEFFXXX

Steuernummer: 11557490292
Steuernummer Ust-Id Nr.: DE 120501192
Amtsgericht Krefeld HRB Nr.: 10170

Die Lieferung erfolgt gemäß unseren Ihnen bekannten Geschäftsbedingungen.