



Your Personal Connection

WKK GmbH
An der Kleinbahn 2
41334 Nettetal-Kaldenkirchen
Deutschland

T +49(0)2157 13 89 0
F +49(0)2157 13 89 99
E verkauf@wkk-deutschland.de
W www.wkk-deutschland.de

Edelstahlkabelbinder mit Kugelverschluss

Material:

Stahl AISI 304 (A2) (auf Anfrage AISI 316 (A4))

Temperaturbereich:

von - 80 °C bis + 500 °C

Spezifikationen:

DIN 14300 – 14301, GL, DNV, Lloyd's, UL

Witterungsbeständigkeit/Alterung:

Hervorragende Beständigkeit gegen Verwitterung und Wärmealterung. UV Bestrahlung sowie Temperaturen bis +500 °C beeinträchtigen die Lebensdauer nicht.

Chemische Beständigkeit:

Hervorragende Beständigkeit gegen aggressive chemische Stoffe aller Art.

Anwendung:

In Bereichen mit sehr starker radioaktiver Strahlung, sehr starker chemischen Einwirkung und sehr hohen Umgebungstemperaturen.

Artikelbezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Ø (mm)	Zugkraft (N)	VPE
MLG 130ST	129	4,45	33	460	100
MLG 200ST	200	4,45	50	460	100
MLG 300ST	300	4,45	76	460	100
MLG 370ST	370	4,45	102	460	100
MLG 520ST	520	4,45	156	460	100
MLG 680ST	680	4,45	207	460	100
MLG 840ST	840	4,45	257	460	100
MLG 200HD	197	7,96	50	1140	100
MLG 300HD	300	7,96	76	1140	100
MLG 370HD	368	7,96	102	1140	100
MLG 500HD	500	7,96	150	1140	100
MLG 680HD	680	7,96	207	1140	100
MLG 840HD	840	7,96	257	1140	100
MLG 1020HD	1020	7,96	312	1140	100

Technische Änderung vorbehalten.

Commerzbank Mönchengladbach

(BLZ: 310 400 15) Konto: 2995959
IBAN: DE57 3104 0015 0299 595900
BIC: COBADEFFXXX

Steuernummer: 11557490292
Steuernummer Ust-Id Nr.: DE 120501192
Amtsgericht Krefeld HRB Nr.: 10170

Die Lieferung erfolgt gemäß unseren Ihnen bekannten Geschäftsbedingungen.