


# Elektro-Heftgerät NOVUS B 90EL



- Das standfeste Elektroheftgerät für den Einsatz im Heimbüro oder im professionellen Büro
- Netzbetrieb (230 V)
- Antiblockiersystem (ABS) für komfortables, störungsfreies Heften
- Springfachlademechanik mit doppelter, federnd gelagerter Klammerführung
- Gewicht: ca. 650 g

Ausführung	Art.-Nr.	EAN-Nr.
 Grau	024-0087	4009729033890



Dieses Gerät kann maximal 20 Blatt (80g/m<sup>2</sup>) verarbeiten.



Gerät mit Funktionsteilen aus Metall



Die feste Heftung ermöglicht das dauerhafte Zusammenfügen von Dokumenten.



Dieses Gerät kann Klammern des Typs NE 6 verarbeiten. Es können maximal 210 Stück eingelegt werden.



Die maximale Einlegetiefe für das Papier beträgt 10 mm.



Bei der Springfachlademechanik springt der Klammernkanal per Knopfdruck zum Beladen automatisch auf.



Das federnd gelagerte Magazin ermöglicht komfortables, störungsfreies Heften ohne Klammerstau. Ein dauerhaftes Verklemmen der Klammern im Gerät ist nicht mehr möglich.



Die Geräte sind mit einem mitgelieferten Adapter an das standardisierte Stromnetz 230 V / 50 Hz anzuschließen.



Novus gewährt eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, dass ein Produkt nach deutschen Qualitätsstandards und aus unserer Ingenieursleistung heraus entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutschland aus.



TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EG-Produktsicherheitsrichtlinie.

# Elektro-Heftgerät NOVUS B 90EL



Auf Knopfdruck an der Geräterückseite springt der Klammerkanal automatisch zum Beladen nach vorne.