



Produktdatenblatt



Hochdruckreiniger

GHP 5-75 X

Kraftvoll und vielseitig: Kompakter und langlebiger Hochdruckreiniger mit Messingpumpe und praktischer Schlauchtrommel

Die wichtigsten Daten

Betriebsdruck	140 bar
Max. Druck	185 bar
Nennleistung	2.600 W

**Bestellnummer:** 0 600 910 800[> zum Produkt](#)** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.*

Technische Daten

Max. Druck	185 bar
Nennleistung	2.600 W
Betriebsdruck	140 bar
Max. Zulauftemperatur	50 °C
Kabellänge	5 m
Schlauchlänge	10 m
Material (Schlauch)	Verstärkter Gummischlauch
Gewicht (ohne Zubehör)	27 kg
Nennfördermenge	560 l/h
Max. Durchfluss	570 l/h
Pumpensystem	Taumelplatte
Kolben	Stahl
Motortyp	Induktion
Lanze	Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schwingungsemissionswert ah	1.8 m/s ²
Unsicherheit K	1.5 m/s ²

**Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie**

Vorteile:

- Hohe Reinigungsleistung: Die Messingpumpe mit Edelstahlkolben liefert die ideale Kombination aus hoher Fördermenge und hohem Druck für hervorragende Reinigungsleistung
- Langlebig: Stahlarmierter Gummischlauch und große Gummiräder für den harten Baustelleneinsatz. Langlebige Wasseranschlüsse aus Messing
- Praktisch: Metall-Teleskopgriff für hohe Mobilität. Komfortable und platz sparende Schlauchtrommel
- Vielseitig: Sowohl stehend als auch liegend einsetzbar
- Flexibel: Dank stufenloser Druckverstellung immer der optimale Wasserdruck für die jeweilige Arbeit
- Selbstansaugend: Für das Arbeiten mit Wasser aus externen Wasserquellen

**HEAVY
DUTY**

Preise / Lieferumfang

Bestellnummer	0 600 910 800
Bosch-Pistole	✓
Rotordüse	✓
Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)	✓
