



Artikelnummer 1175650010
EAN 4007123641659

BESCHREIBUNG

- 6 super helle SMD-LEDs vorne mit über 3 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Ladedauer ca. 3 Stunden.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis 180° mit integriertem Magnet.
- 360° drehbarer Haken.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2,0 Ah mit Batteriezustands- und Ladeanzeige.
- Ein/Aus Drucktaster.
- Inklusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Netzteil und Ladestation.
- Zusätzlicher USB Ladeingang.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	280 lm	Akku-Ladezeit ca.	3 h
Gesamtlichtstrom Nebenquelle	70 lm	Anzahl der Batterien	1
Farbtemperatur	6,000 K	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Akku-Kapazität	2 Ah	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Akku-Spannung	3.7 V	Schutzklasse	III
Leuchtdauer max.	8 h	Schutzart (IP)	IP54

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.57 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.49 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	32 cm x 21 cm x 9 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	22 cm x 8,5 cm x 8,5 cm		