

Beste Qualität mit exzellenter Lichtleistung

## 6+1 LED Akku Multifunktionsleuchte mit Ladestation

### Technische Highlights

- 6 super helle SMD-LEDs vorne mit über 3 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku.
- Zusätzliche Schaltstufe für eine SMD LED im Leuchtenkopf
- Ladedauer ca. 3 Stunden
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit
- Knickbarer Haltefuß bis 180° mit integriertem Magnet.
- 360° drehbarer Haken
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V /2,0 Ah mit Batteriezustands- und Ladeanzeige
- Ein/Aus Schalter



### Technische Daten

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| • LEDs front/spot            | SMD-LED            |
| • Funktionen                 | spot/ front/ off   |
| • Lichtleistung front/spot   | 280/ 70lm          |
| • Leuchtwinkel front/spot    | 100/ 20°           |
| • Leuchtdauer min front/spot | 3/ 8h              |
| • Batterie                   | Li-Ion 3,7V /2,0Ah |
| • Lichtfarbe                 | 6.000 K            |
| • Lebensdauer                | 50.000 h           |
| • Schutzart                  | IP 54              |
| • Schlagfestigkeit           | IK 08              |
| • Betriebstemperatur         | -10 bis +40° C     |
| • Masse                      | 221* 86* 84mm      |
| • Gewicht (netto)            | 360 g              |



### Lieferumfang/ ArtNr./ EAN Nr.

- 6+1 LED Akku-Multifunktionsleuchte
- Ladestation
- 100-240VAC, 50/60Hz Netzteil und USB Ladekabel
- Im Blister verpackt
  
- Typenbezeichnung HL DA61 MH
- Art.Nr.: 1175650010, EAN: 4007123641659
- VPE: 1
- Lieferbar Q2/ 2017

