

Artikel-Nr.: 1515004/70

Bez.: Kupferschaltdraht verzinkt 0,40mm, 70m

		Arbeitsgang: Endprodukt Arbeitsschritt: von: Vormaterial:		
		Min	Max	
Aufbau:				
Werkstoff:	CU-ETP1			
Oberfläche:	verzinkt			
Auflage:	11,000	g/Kg	11,000	
Schichtdicke:	1,350	my	1,350	
Durchmesser:	0,400	mm	0,393	0,407
Schlaglänge:		mm		
Schlagrichtung:				
Widerstand:		mOhm/m		
Bruchdehnung:	15,000	%	15,000	

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

