

Artikel-Nr.: 1515012/15

Bez.: Kupferschaltdraht verzinkt 1,20mm, 15m

		Arbeitsgang: Endprodukt		
Aufbau:		Arbeitsschritt:		von:
Werkstoff:		Vormaterial:		
Oberfläche:		Min	Max	
Auflage:	5,400	g/Kg	5,400	
Schichtdicke:	1,990	my	1,990	
Durchmesser:	1,200	mm	1,184	1,216
Schlaglänge:		mm		
Schlagrichtung:				
Widerstand:		mOhm/m		
Bruchdehnung:	24,000	%	24,000	
Gewicht:		g/m		

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

