

Bez.: Kupferschaltdraht verzinkt 0,60mm, 40m

Bezeichnung:	CU-DR SN W 0,60			
Aufbau:			Arbeitsgang: Endprodukt Arbeitsschritt: Vormaterial:	von:
Werkstoff:	CU-ETP1			
Oberfläche:	Verzinkt		Min	Max
Auflage:	9,100	g/Kg	9,100	
Schichtdicke:	1,680	my	1,680	
Durchmesser:	0,600	mm	0,591	0,609
Schlaglänge:		mm		
Schlagrichtung:				
Widerstand:		mOhm/m		
Bruchdehnung:	22,000	%	22,000	