

Bez.: Kupferschaltdraht verzinkt 0,40mm, 90m

Bezeichnung:	CU-DR SN W 0,40			
Aufbau:			Arbeitsgang: Endprodukt Arbeitsschritt: Vormaterial:	von:
Werkstoff:	CU-ETP1			
Oberfläche:	verzinkt		Min	Max
Auflage:	11,000	g/Kg	11,000	
Schichtdicke:	1,350	my	1,350	
Durchmesser:	0,400	mm	0,393	0,407
Schlaglänge:		mm		
Schlagrichtung:				
Widerstand:		mOhm/m		
Bruchdehnung:	15,000	%	15,000	