

Bez.: Kupferschaltdraht versilbert 1,20mm, 10m

Bezeichnung:	CU-DR AG W 1,20			
Aufbau:			Arbeitsgang: Endprodukt Arbeitsschritt: Vormaterial:	von:
Werkstoff:	CU-ETP1			
Oberfläche:	Versilbert		Min	Max
Auflage:	3,000	g/Kg	3,000	
Schichtdicke:	0,780	my	0,780	
Durchmesser:	1,200	mm	1,184	1,216
Schlaglänge:		mm		
Schlagrichtung:				
Widerstand:		mOhm/m		
Bruchdehnung:	24,000	%	24,000	
Gewicht:		g/m		