

Akku-Gras-/ Strauchschere

DUM604

18V • 2.500 min⁻¹ • 160 mm

Handliche Akku-Gras- und Strauchschere zum Schneiden von Gras und für den Formschnitt von Sträuchern

Eine praktische 18V Akku-Gras- und Strauchschere für den Formschnitt von beispielsweise Buchsbäumen und zum Schneiden von Gras. Inklusive Gras- und Strauchscherblatt. Mit der optionalen Griffverlängerung ist ein Arbeiten in aufrechter Körperhaltung möglich.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Schnitthöhenverstellung	3
Schnitthöhenverstellung zentral	15 - 25 mm
Schalldruckpegel (L _{pA})	76 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	1,5 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	1,4 - 1,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	353 x 177 x 131 mm
Akkutyp	Li-ion
(Leerlauf-)Hubzahl	2500 min ⁻¹
Produktgewicht	1,1 kg
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Elektronischer Überlastschutz
- Ergonomisch geformter Griff mit sicherem Halt für mehr Komfort und eine kontrollierte Maschinenführung
- Verschiedene Schnitthöhen zur Pflege des Rasens
- Einfacher und schneller Umbau von Gras- zu Strauchschere und andersrum
- Zwei gegeneinander laufende Klingen mit einem sauberen Schnittergebnis
- Kompaktes und handliches Design
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

1910U9-1

Multiöl Pflegespray 300ml



195267-4

Grasscherblatt 16cm



198401-5

Schnittgutsammler 20cm



452055-5

Scherblattschutz Messerseite



E-05658

Knieschoner verstärkt



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

