

Art.Nr. 45604

Kabelmuffe

Hersteller: HEITRONIC

Allgemeine Produktinformationen

- IP68 für Wassertiefe bis max. 1m
- schnelles Verbinden von Versorgungskabeln
- verwendbar für Spannungen bis 230V
- Kabeldurchführungen von Ø6-14mm
- Muffe für POS Präsentation geeignet
- geeignet für NYY Erdkabel
- beständig gegen Frost und die meisten in Böden vorkommenden Säuren
- für 4 Kabeldurchführungen
- für den Außenbereich
- inkl. 8 Kabelbinder 150x2,2mm

EAN-Code:	4002940456042
Zolltarifnummer:	85472000
Ursprungsland:	CHINA
Material:	Kunststoff, Gummi
Farbe:	schwarz/gelb
CE:	ja
Schutzgrad IP:	68



Abmessung Produkt in mm

Länge:	190.00
Außendurchmesser:	70.00

Elektrische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär): bis 230V

Lichttechnische Daten

Verpackung

Abmessung Einzelkarton in mm	
Breite:	150
Tiefe:	70
Höhe:	300
Nettogewicht in kg:	0.197
Bruttogewicht in kg:	0.217
Verpackungseinheit:	48

Abmessung VE-Karton in mm	
Breite:	625
Tiefe:	510
Höhe:	430
Bruttogewicht in kg:	13
Palettenmenge:	240



Art.Nr. 45604

Kabelmuffe

Hersteller: HEITRONIC



Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Eine Haftung oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist jedoch ausgeschlossen.

WEEE-Reg.-Nr.DE 166 599 10