

## Doppelstockklemme - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Doppelstockklemme, für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation, paarweise (25 Paare = 50 Stück) verpackt, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Farbe: weiß, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

### Ihre Vorteile

- Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete System durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus
- Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum
- Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung

### Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	50
<b>GTIN</b>	4055626158020

### Technische Daten

#### Allgemein

<b>Anzahl der Etagen</b>	2
<b>Anzahl der Anschlüsse</b>	8
<b>Nennquerschnitt</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Isolierstoff</b>	PA
<b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b>	V0

#### Allgemein

<b>Bemessungsstoßspannung</b>	6 kV
<b>Überspannungskategorie</b>	III
<b>Isolierstoffgruppe</b>	I
<b>Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung</b>	0,56 W (beim Anschluss mehrerer Etagen vervielfältigt sich der Wert)
<b>Anschluss gemäß Norm</b>	IEC 60947-7-1
<b>Nennstrom I<sub>N</sub></b>	16 A
<b>Belastungsstrom maximal</b>	16 A
<b>Nennspannung U<sub>N</sub></b>	500 V
<b>Offene Seitenwand</b>	Ja

#### Maße

<b>Breite</b>	3,5 mm
---------------	--------

# Doppelstockklemme - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

## Technische Daten

### Maße

Länge	78,8 mm
Höhe NS 35/7,5	48,2 mm
Höhe NS 35/15	55,7 mm

### Anschlussdaten

Anschlussart	Push-in-Anschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG min	26
Leiterquerschnitt AWG max	14
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max:	1 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	8 mm ... 10 mm
Lehrdorn	A1 / B1

### Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
China RoHS	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

## Kaufmännische Daten

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

### ETIM

# Doppelstockklemme - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

## Kaufmännische Daten

### ETIM

<b>ETIM 4.0</b>	EC000897
<b>ETIM 5.0</b>	EC000897
<b>ETIM 6.0</b>	EC000897

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211811
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121410
<b>UNSPSC 11</b>	39121410
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121410
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121410

## Zubehör

### Abschlussdeckel

D-PTTBS 1,5/S - 3214699



D-PTTBS 1,5/S-KNX - 3214664



### Schraubwerkzeug

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



## Doppelstockklemme - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Zubehör

SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



ST-BW 0 - 1200135



### Vertikalbrücke

FBS 1,5/S-PV - 3216263



### Schildchenträger

STP 3,5-2 - 0830131



### Dokumentation

PT-IL - 3208090



## Doppelstockklemme - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

Zubehör

**Steckbrücke**

FBS 2-3,5 - 3213014



FBS 3-3,5 - 3213027



FBS 4-3,5 - 3213030



FBS 5-3,5 - 3213043



FBS 10-3,5 - 3213056



# Doppelstockklemme - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

## Zubehör

FBS 20-3,5 - 3213069



FBS 2-3,5 BU - 3213086



FBS 3-3,5 BU - 3213099



FBS 4-3,5 BU - 3213109



FBS 5-3,5 BU - 3213112



FBS 10-3,5 BU - 3213125



# Doppelstockklemme - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

## Zubehör

---

FBS 20-3,5 BU - 3213138



FBS 2-3,5 GY - 3213153



FBS 3-3,5 GY - 3213167



FBS 4-3,5 GY - 3213180



FBS 5-3,5 GY - 3213183



## Doppelstockklemme - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Zubehör

FBS 10-3,5 GY - 3213196



---

FBS 20-3,5 GY - 3213206



---

### Tragschiene

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

---

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

---

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119





## Doppelstockklemme - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Zubehör

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



## Doppelstockklemme - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Zubehör

---

NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



## Doppelstockklemme - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Zubehör

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



---

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



---

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



---

NS 35/15 CAP - 1206573



---

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



---

**Klemmenmarker unbeschriftet**

# Doppelstockklemme - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

## Zubehör

ZB 3,5:UNBEDRUCKT - 0829414



---

UCT-TM 3,5 - 0829484



---

ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - 0829392



---

UCT-TMF 3,5 - 0829486



---

TMT (EX9,5)R - 0828295



---

US-TM 100 - 0829255



# Doppelstockklemme - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

Zubehör

---

## Klemmenmarker beschriftet

ZB 3,5 CUS - 0829415



---

ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801404



---

ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - 0801405



---

UCT-TM 3,5 CUS - 0829581



---

ZBF 3,5 CUS - 0829394



## Doppelstockklemme - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

### Zubehör

ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801406



ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0801407



UCT-TMF 3,5 CUS - 0829644



### Prüfstecker

MPS-MT - 0201744



### Isolierhülse

MPS-IH WH - 0201663



# Doppelstockklemme - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

## Zubehör

MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



MPS-IH BK - 0201731



# Doppelstockklemme - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

## Zubehör

---

### Planungs- und Markierungssoftware

CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



### Endhalter

---

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



### Zeichnungen

---



## Doppelstockklemme - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

Schaltplan



Das Schaltsymbol zeigt eine beliebige Klemme des Paares

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>