

Etikett - MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 0803982

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Etikett, endlos, Kassette, transparent mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Rasten, beschriftbar mit THERMOFOX

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4055626212562

Technische Daten

Maße

Länge (b)	5,5 m
Breite (a)	6,35 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5 °C ... 49 °C
-------------------------------	-----------------

Allgemein

Farbe	weiß
Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei
Material	Polyester
Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Montageart Markierung	Verrasten in Universalschildchennut

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

Kaufmännische Daten

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

Etikett - MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 0803982

Kaufmännische Daten

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Zeichnungen

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>