

## Etikett - MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - 0803981

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Etikett, endlos, Kassette, transparent mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 1             |
| GTIN               | 4055626212555 |

### Technische Daten

#### Maße

|            |        |
|------------|--------|
| Länge (b)  | 8 m    |
| Breite (a) | 9,5 mm |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 150 °C                                                                                                         |
| Empfohlene Lagerkonditionen   | 23 °C / 50% relative Luftfeuchtigkeit. Eine Aufbewahrung bis zur Verarbeitung in der Originalverpackung ist zu empfehlen. |

#### Allgemein

|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Farbe                                              | transparent                               |
| Inhaltsstoffe                                      | silikon-, halogen- und cadmiumfrei        |
| Material                                           | Polyester                                 |
| Wischbeständigkeit                                 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)               |
| RoHS Konform                                       | ja                                        |
| Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe             | VW PV 3.10.7:2005-02                      |
| Ergebnis                                           | Prüfung bestanden                         |
| Witterungsbeständigkeit Prüfspezifikation          | in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
| Prüfdauer                                          | 96 h                                      |
| Ergebnis Wischbeständigkeitsprüfung                | Prüfung bestanden                         |
| Salznebel Prüfspezifikation                        | DIN EN 60068-2-11:2000-02                 |
| Prüfdauer                                          | 96 h                                      |
| Ergebnis Salznebelprüfung                          | Prüfung bestanden                         |
| Wischfestigkeit der Aufschriften Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07       |
| Ergebnis                                           | Prüfung bestanden                         |
| Montageart Markierung                              | Kleben                                    |

### Normen und Bestimmungen

# Etikett - MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - 0803981

## Technische Daten

### Normen und Bestimmungen

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Wischbeständigkeit</b> | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|---------------------------|-----------------------------|

## Kaufmännische Daten

### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 4.0</b> | 24190208 |
| <b>eCl@ss 4.1</b> | 24190208 |
| <b>eCl@ss 5.0</b> | 27149103 |
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27149129 |
| <b>eCl@ss 9.0</b> | 27400629 |

### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 3.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC001288 |
| <b>ETIM 6.0</b> | EC001288 |

### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 30211811 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 39121410 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 39121410 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 39121410 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 39131504 |

## Zeichnungen

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>