



BRAUN SCOUTING CAM BLACK700

5 MP CMOS

BESONDERHEITEN / OUTSTANDING FEATURES

- Für Tag- und Nachtaufnahmen – mit Black LEDs
- For day and night recording – with Black LEDs
- **5 MP CMOS sensor**
- **Full HD recording**



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Bildsensor/Image sensor | 5 Mega Pixels CMOS sensor |
| • Speichermedium/Memory medium | Micro SD Card (bis/up to 32 GB) |
| • Objektiv/Lens | F = 3.1 / FOV = 90° |
| • Abmessungen/Dimensions | 175 x 85 x 45 mm |
| • TFT Display | 2.0" (Farb-TFT-LCD/Color-TFT-LCD) |
| • LEDs (schwarz/black) | unsichtbar/invisible, 940 nm |
| • IR LEDs | 48 LEDs |
| • PIR Sensor (Sichtwinkel/sight angle) | 120° |
| • PIR Distanz/Distance | High/Normal/Low (max. 65ft/20m) |
| • max. Night Vision Distanz/distance | 65ft/20m |
| • Auslösezeit/Trigger speed | 0.5 sec |
| • Auslöseintervall/Triggering interval | 1/5/10/30 sec/min (default 1 sec) |
| • Auflösungsoptionen, selectable resolution | 16MP/12MP/8MP |
| • Serienbilderstellung/Multiple photo | 1/3/6/9 |
| • Zeitraffer-Aufnahme/Timelapse | 30/60/240 min (JPEG) |
| • Video-Auflösung/Video resolution | 1080p/720p/VGA |
| • Dateiformat/File format | JPEG/AVI |
| • Angabe (Datum/Zeit)/Imprint (day/time) | Yes |
| • Angabe (Mondphase)/Imprint (Moon Phase) | Yes |
| • Belichtung/Exposure | Auto (optional ISO 100/200/400) |
| • Kennwortschutz/Password security | PIN code (4 Ziffern, 4 digits) |
| • Standby-Stromverbrauch/Stand-by current | 0.2 mA |
| • Standby-Zeit/Stand-by time | 6 Monate/6months |
| • Einsatztemperatur/Operation temperature | -20 ~ +60° C |
| • Stromversorgung/Power supply | 6x AA Batterie/battery |
| • Wasserschutz-Grad/water proof | IP54 |
| • Prüfzeichen/Security authentication | FCC, CE, RoHS |

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

- Lieferumfang/Included Scouting Cam, Fernbedienung/wireless controller, Mini USB Kabel/cable, 2x Befestigungsgurt/mounting strap



Technische und Design-Änderungen vorbehalten. Technical and design changes or improvements reserved without prior notice.

