

Bedienungsanleitung IWH Lenkradkralle

Art.-Nr. 073559



Fahrzeug Lenkradschloss zuerst einrasten.

Geöffnete Lenkradkralle von unten in das Lenkrad legen.

Den Schlüssel nach rechts (roter Punkt) in waagerechter Position drehen.

Falls die Lenkradkralle nach dem Schließen noch nicht fest sitzt, passenden Adapter an der Schlossunterseite am Sperrarm einstecken.

Dadurch werden unterschiedliche Lenkradstärken ausgeglichen.



Sperrarm um 90° zur Frontscheibe drehen.

Den Schlüssel nach links (roter Punkt) in senkrechter Position drehen, das Schloss rastet automatisch ein.

Schlüssel abziehen. Das Lenkrad ist jetzt gesichert.

Zum Öffnen der Lenkradkralle Schlüssel einführen und waagrecht drehen.

Sperrarm um 90° zurückdrehen.

Lenkradkralle abnehmen.

