

EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 7-polig

Einsätze für Rundsteckverbinder M23

EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 7-polig für die M23 Rundsteckverbinderserie



Zulassungsvielfalt



Robust



Montagezeit



Mechanische Beständigkeit



Gute chemische Beständigkeit



Windenergie



Maschinen- und Anlagenbau

Nutzen

Universelle Weiterverarbeitung der M23 Einsätze durch unterschiedliche Verpackungseinheiten. Komplett bestückt mit passenden Lötkontakten oder unbestückt für individuelle Bestückung mit Löt- oder Crimpkontakten

Anwendungsgebiete

Anlagenbau

Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Apparatebau

Letzte Änderung (07.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 7-polig

Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
Bemessungsspannung in V:	gemäß IEC 61984: 150 V
Bemessungsstoßspannung:	4 kV
Bemessungsstrom in A:	18 A
Verschmutzungsgrad:	3
Durchgangswiderstand:	< 4 mOhm
Kontakte:	Messing vergoldet
Kontaktzahlen:	7
Leistungsanschluss:	Crimpschluss: 1,0 - 2,5 mm ² Lötanschluss: bis 2,5 mm ²
Steckzyklen:	100
VDE-geprüft:	Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr. C24 (gemäß EN 61984, SELV nach DIN VDE 0100-410 ist zu gewährleisten) UL File Number: E249137
Temperaturbereich:	-25°C bis +125°C

Hinweis

Die Einsätze sind sowohl für Stift- als auch für Buchsenkontakte geeignet. Für eine komplette Verbindung benötigen Sie jeweils ein P-Teil und ein E-Teil. P-Teil = linksdrehend, E-Teil = rechtsdrehend

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 7-polig**

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Einsätze	Kontakte inklusive	Polbild
Einsätze 7polig, P-Teil = linksdrehend (gegen Uhrzeigersinn)				
44420148	P-Teil	ohne Kontakte	-	7
44420149	P-Teil	ohne Kontakte	-	7
44420150	P-Teil	+ Stiftkontakte lötl	7	7
44420151	P-Teil	+ Stiftkontakte lötl	7	7
44420152	P-Teil	+ Buchsenkontakte lötl	7	7
44420153	P-Teil	+ Buchsenkontakte lötl	7	7
Einsätze 7polig, E-Teil = rechtsdrehend (im Uhrzeigersinn)				
44420154	E-Teil	ohne Kontakte	-	7
44420155	E-Teil	ohne Kontakte	-	7
44420156	E-Teil	+ Stiftkontakte lötl	7	7
44420157	E-Teil	+ Stiftkontakte lötl	7	7
44420158	E-Teil	+ Buchsenkontakte lötl	7	7
44420159	E-Teil	+ Buchsenkontakte lötl	7	7

Letzte Änderung (07.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 7-polig

