

# Elektronikgehäuse - UCS 195-145-H-GD 7035 - 2203338

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar; Beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Klebedome zur Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckenlegern türkis-grün

## Ihre Vorteile

- ✓ Hohe Flexibilität in der Anwendung dank modularem Gehäuseaufbau
- ✓ Flexible Platinenbefestigung, passt sich nahezu jedem Formfaktor an
- ✓ Praxisgerechte Individualisierungsmöglichkeiten
- ✓ Reduzierter Logistikaufwand dank miteinander kompatibler Komponente

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4055626404509

## Technische Daten

### Allgemein

Gehäuseart	Komplettgehäuse
Material Gehäuse	PC
Farbe (RAL)	grau (7035)

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)

### Maße

Breite	195 mm
Höhe	145 mm
Tiefe	67 mm

### Technische Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

### Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

# Elektronikgehäuse - UCS 195-145-H-GD 7035 - 2203338

## Kaufmännische Daten

### eCl@ss

<b>eCl@ss 5.1</b>	27180506
<b>eCl@ss 8.0</b>	27182702
<b>eCl@ss 9.0</b>	27182702

### ETIM

<b>ETIM 5.0</b>	EC001031
-----------------	----------

## Zeichnungen

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>