

INFRAcontrol R 360° UP-Decke IP20 INFRAcontrol Bewegungsschalter, Farbe elektro weiß, UP-Deckenmontage, Schutzart IP20, Erfassungsbereich 360°, Erfassungreichweite 16m, Empfohlene Montagehöhe 2,5m, Einstellzeit 5 Sek. - 12 Min. (stufenlos), Dämmungsschwelle einstellbar 20 - 300 Lux, 3-Draht Gerät für ohmsche und induktive Last, Anschlusswerte: 230 VAC, 50 Hz, Nennstrom 16A, Glühlampen max. 2.000 W, Leuchtstofflampen max. 2.000 W, LED-Lasten geeignet. Energielampen geeignet. Schutzklasse II.

| Artikelnummer | VP | PG | EAN |
|---------------|----|-----|-----|
| 822101028 | 1 | 116 | |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Max. Reichweite frontal | 16 m |
| Montageart | Aufputz |
| Farbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Nennspannung | 230 V |
| Erfassungswinkel horizontal | 360 ° |
| Max. Einschaltstrom | 16 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Einstellzeit | 5 up to 720 s |

