

## Lautsprecher

### CB 20/905



Hochwertiger Funklautsprecher mit schaltbarem Geräuschfilter und Abschwächer (8 dB). Sehr gute Sprachübertragung. Inkl. Befestigungsmaterial und Anschlusskabel mit 3,5 mm Klinkenstecker.

Frequenzbereich: 250 - 8000 Hz  
Impedanz: 8 Ohm  
Leistung: 7 W

► **Best.-Nr.: 7120**

### CB 250



Solider Funklautsprecher komplett mit Befestigungssatz, Anschlusskabel und 3,5 mm-Stecker. Durch die große Lautsprechermembran werden ein hoher Wirkungsgrad und klarste Sprachübertragung erzielt.

Frequenzbereich: 500 - 5000 Hz  
Impedanz: 8 Ohm  
Leistung: 7 W

► **Best.-Nr.: 7117**

### CB 150



Funklautsprecher im Softline-Gehäuse, komplett mit Befestigungsmaterial, Anschlusskabel und 3,5 mm Klinkenstecker. Die Mylar-Membran des Lautsprechersystems ermöglicht den Einsatz auch bei hoher Umgebungsfeuchtigkeit.

Frequenzbereich: 500 - 5000 Hz  
Impedanz : 8 Ohm  
Leistung : 5 W

► **Best.-Nr.: 71150**

### CB 45



Funklautsprecher im klassischen Design, komplett mit Halterung, Anschlusskabel und 3,5 mm Klinkenstecker.

Frequenzbereich: 320 - 4500 Hz  
Impedanz: 8 Ohm  
Leistung: 5 W

► **Best.-Nr.: 7113**

### CB 12



Mini-Funklautsprecher mit hervorragender Sprachverständlichkeit und hohem Wirkungsgrad. Durch Verwendung einer Mylar-Membran kann dieser Lautsprecher auch in hoher Umgebungsfeuchtigkeit eingesetzt werden. Inkl. Anschlusskabel und 3,5 mm Stecker. Befestigung: Magnet- oder Klebmontage

Frequenzbereich: 300 - 4800 Hz  
Impedanz: 8 Ohm  
Leistung: 5 W

► **Best.-Nr.: 7112**

### LS 30



Feuchtigkeitsgeschützter Außenlautsprecher, 7 m Kabel im Lieferumfang

Frequenzbereich: 120 - 18000 Hz  
Leistung: 15/30 W  
Maße: 92 x 92 x 92 mm  
Gewicht: 450 g

► **Ord.-No. : 7150**

| Lautsprecher     | CB 20         | CB 250        | CB 150        | CB 45         | CB 12         | LS 30          |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Frequenzbereiche | 250 - 8000 Hz | 500 - 5000 Hz | 500 - 5000 Hz | 320 - 4500 Hz | 300 - 4800 Hz | 120 - 18000 Hz |
| Impedanz         | 8 Ohm         | 8 Ohm         | 8 Ohm         | 8 Ohm         | 8 Ohm         | 8 Ohm          |
| Leistung         | 7 Watt        | 5 Watt        | 6 Watt        | 5 Watt        | 5 Watt        | 30 Watt        |
| Maße             | 110x90x35 mm  | 130x79x56 mm  | 90x90x55 mm   | 28x72x82 mm   | 54x80x72 mm   | 92x92x92 mm    |
| Ord.-No.         | 7120          | 7117          | 71150         | 7113          | 7112          | 7150           |