

AG3729

2 x 18V - Blasgerät

Akku-Blasgerät für Einsätze im privaten sowie auch professionellen Bereich, die flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern. Mit dem 2 x 18 Volt-Akku-System von DOLMAR profitieren Sie doppelt: Einfach zwei 18 Volt-Akkus in die beiden vorhandenen Einschubsschächte einsetzen und die gleiche Power nutzen wie bei einem 36 Volt-Gerät.



CE



Technische Daten

Akkutyp	Li-Ion	Abmessungen l x b x h	92,1 x 14,2 x 20,4 cm
Akkuspannung	2 x 18 V	Gewicht	3,1 kg
Akkukapazität	2 x 3,0 Ah	Schalldruckpegel	82,3 dB(A)
Akkuernergie	2 x 54 Wh	Schallleistungspegel	94,7 dB(A)
Luftvolumen ohne Blasrohr (Höchste Stufe)	264,0 m ³ /h	Unsicherheit K nach 2006/42/EG	1,6 dB(A)
Luftvolumen ohne Blasrohr (Niedrigste Stufe)	156,0 m ³ /h	Vibration kleiner als	2,5 m/s ²
Luftgeschwindigkeit (Höchste Stufe)	93 m/s	Unsicherheit K nach 2006/42/EG	1,50 m/s ²
Luftgeschwindigkeit (Niedrigste Stufe)	57 m/s		

- **Ohne Akku und Ladegerät**
- 2-stufige Leistungseinstellung
- Gebogene Flachdüse für optimale Handhabung

- Rutschfester, gummiertes Griff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit