

# AR3733

## 2 x 18 V - Astschere

Akku-Astschere für die Verwendung in Baumschulen und im Weinbau als Rebschere. Beim Schneiden von Weinreben von ca. 15 mm Durchmesser erreicht die Schere eine Schnittleistung von bis zu 12000 Schnitten mit 2 x 3,0 Ah Akkus bzw 71000 Schnitten mit 2 x 5,0 Ah Akkus.



### Technische Daten

Akkutyp	Li-Ion	Max. Astdurchmesser	33 mm
Akkuspannung	2 x 18 V	Gewicht (Schere)	0,8 kg
Akkukapazität	2 x 3,0 Ah	Gewicht (Schere inkl. Tragegurt, Holster, Verbindungskabel und Akkus)	3,9 kg
Akkuenergie	2 x 54 Wh		

- **Ohne Akku und Ladegerät**
- 2 unterschiedliche Scherblatt-Einstellungen für höhere Arbeitseffizienz
- Gleichmäßiges Schneiden - Die Scherblattbewegung folgt der Auslöserbewegung
- Automatische Abschaltfunktion bei Nichtgebrauch
- Ergonomischer Griff mit SoftGrip-Beschichtung
- Durch XPT (eXtreme Protection Technology) gegen Staub und Spritzwasser geschützt
- Kompakter und komfortabler Rückentragegurt
- Holster für die Astschere
- On/Off Schalter und LED Display für Anzeige der Zustände Überhitzung, Niedriger Batteriestand und Kabelunterbrechung