

FH2500

Elektro-Walzenhäcksler

Schredder für Haus, Hof und Garten.
Schlankes und modernes Design
kombiniert mit einem kräftigen Motor für
Äste bis zu 45 mm Durchmesser



Große, gummierte Räder

Technische Daten

Motor	230V Elektromotor	Schalldruckpegel	74,9 dB(A)
Leistungsaufnahme	2.500 W	Schallleistungspegel	93,5 dB(A)
Max. Astdurchmesser	45 mm	Unsicherheit K	2,50 dB(A)
Schneidwalzen-Drehzahl	40 min ⁻¹	Vibration	4,00 m/s ²
Inhalt Schreddergut-Behälter	67 l	Unsicherheit K nach 2006/42/EG	1,50 m/s ²
Gewicht	27,6 kg		

- Leicht zu bedienendes Kontrollpaneel mit automatischem Antiblockiersystem sowie Umkehrschalter
- Handgriffe an beiden Seiten für sicheren Halt und leichten Transport
- Leichter Transport mit großen, gummierten Rädern
- Füllstand des Schreddergut-Behälters leicht einsehbar durch große Ausschnitte
- Modernes und schlankes Design