


Bedrahtete-Leuchtdioden

5 mm zweifarbig

- Anschluss THR
- Ausführung zweifarbig
- Bauform 5 mm
- Linse wasserklar



Artkbez:	Farbe:	Wellenlänge*:	Helligkeit*:	Winkel*:	Betriebsspannung*:
1577516	rot / grün	628 nm / 570 nm	175 mcd / 75 mcd	35 °	1,9 V - 2,3 V
1577337	rot / grün	628 nm / 570 nm	700 mcd / 600 mcd	35 °	1,9 V - 2,3 V
1577517	rot / blau	628 nm / 525 nm	1.250 mcd / 1.600 mcd	35 °	1,9 V - 2,3 V
1577518	gelb / grün	588 nm / 525 nm	2.200 mcd / 2.650 mcd	35 °	1,9 V - 2,3 V
1577346	rot / grün	628 nm / 525 nm	2.200 mcd / 2.650 mcd	35 °	1,9 V - 2,3 V

*Betriebsstrom 20 mA