

## Produktdatenblatt

### Angaben

### Daten

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)



36850  
Hochvolt Bodeneinbaustrahler POTSDAM rund  
4002940368505  
Abdeckring aus wetterfestem Edelstahl  
für GU10 Leuchtmittel LED max. 7W  
1 Kabelausgang  
starre Ausführung  
Strahler ist begehbar  
Kunststoffeinbauhülse inklusive  
für den Innen- und Außenbereich

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 94054039900  
Ursprungsland/-region CN  
Produktmaterial Kunststoff, Edelstahl  
CE Ja  
Schutzgrad IP 67

### Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm 125  
Produkthöhe in mm 170  
Produkttiefe in mm 125  
Außendurchmesser in mm 120  
Aufbauhöhe in mm 4  
Einbaudurchmesser in mm 104  
Einbautiefe in mm 150

### Elektronische Daten

Fassung GU10  
Spannung in V 230  
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 230V AC  
Schutzklasse II  
Nennleistungsaufnahme in W 7  
Bemessungsleistungsaufnahme in W 7  
  
Trafo Spannung primär in V 0  
Trafo Spannung sekundär in V 0  
Trafo Schutzklasse 0  
Trafo Maße in mm 0

### Lichttechnische Daten

Anzahl der LED 1  
Lichtfarbe 0  
dimmbar nein  
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W 0  
Elektrischer Leistungsfaktor 0  
Zündzeit in Sekunden 0  
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms 0  
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in % 0

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

Quecksilbergehalt in mg	0
-------------------------	---

### Verpackung

---

Verpackungsart	HEITRONIC Verpackung
----------------	----------------------

### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	270
Tiefe Versandkarton in mm	270
Höhe Versandkarton in mm	360
Bruttogewicht Versandkarton in kg	6,17
Palettenabnahme in Stk	336

### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	8
-------------------------	---

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254**