

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



36853
Hochvolt Bodeneinbaustrahler POTSDAM eckig
4002940368536
Abdeckring aus wetterfestem Edelstahl
für GU10 Leuchtmittel LED max. 7W
1 Kabelausgang
starre Ausführung
Strahler ist begehbar
Kunststoffeinbauhülse inklusive
für den Innen- und Außenbereich

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94054039900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Kunststoff, Edelstahl
CE	Ja
Schutzgrad IP	67

Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm	115
Produkthöhe in mm	170
Produkttiefe in mm	115
Aufbauhöhe in mm	4
Einbaudurchmesser in mm	104
Einbautiefe in mm	150

Elektronische Daten

Fassung	GU10
Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Nennleistungsaufnahme in W	7
Bemessungsleistungsaufnahme in W	7
Trafo Spannung primär in V	0
Trafo Spannung sekundär in V	0
Trafo Schutzklasse	0
Trafo Maße in mm	0

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	1
Lichtfarbe	0
dimmbar	nein
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung
----------------	--------------------------

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	115
Tiefe Einzelverpackung in mm	115
Höhe Einzelverpackung in mm	169

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	250
Tiefe Versandkarton in mm	250
Höhe Versandkarton in mm	360
Bruttogewicht Versandkarton in kg	6,43
Palettenabnahme in Stk	328

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	8
-------------------------	---

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254