

## Produktdatenblatt

# PHILIPS



### 71097500 LED T8 1500mm 20W G13 CW ND 1CT/4

LED Lampe als Ersatz fuer herkoemmliche T8 Leuchtstofflampen. Ideal fuer den privaten und professionellen Gebrauch z.B. Flur-Regal-, Vitrinenbeleuchtung, Parkhaus-, Kuehlhaus-, Treppenhausbeleuchtung.  
Eine schlechte Lichtqualitaet kann die Gesundheit der Augen beeintraechtigen. Es ist wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Philips LED-Lampen erfuellen strenge Pruefkriterien, um sicherzustellen, dass sie unseren Anforderungen an den Sehkomfort entsprechen.â€

#### Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	20
Ersatzwattage	54
Socket	G13
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	2000
Kelvin	4000
Schalthauefigkeit	50000
RA-Wert	80

#### Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

#### Service

#### Design/Materialausfuhr.

Material	Glas
Grundfarbe	weiss

#### Energieeffizienz

Kategorie	A+
-----------	----

#### Codes

EAN Artikel	8718696710975
Bestellnummer (EOC)	871869671097500

#### Gewichte

Artikelgewicht / g netto	270
Artikel mit Verpackung / g	570

#### Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

#### VerpackungsmaeÙe

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	151,4	2,8	2,8
Verpackung in cm (H/B/T)	157,9	3,7	3,7

#### Verschiedenes

Typ	LEDtube
-----	---------



Ausstellungsdatum: 20.05.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen koennen ohne vorherige Ankueundigung geaendert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.