



- **360° drehbares Druckluftdrehgelenk**
- Dichtungsmaterial: NBR
- Maximaler Druck: 16 bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Luftanschluss Auslass: Außengewinde 12,91 mm (1/4")
- Oberfläche: vernickelt
- Netto-Gewicht (kg): 0,07 kg
- Betriebs-Temperaturbereich: 0°C – 70°C

Artikelnummer

9000-041