



Bezeichnung: Kompressionstecker
Beschreibung: für Kabel-Ø 6,8 mm / KH21

Details: Der High Quality F-Kompressionsstecker wird auf das Kabel aufgesteckt und mit einer Kompressionsstecker-Crimpzange wasserdicht durch eine Steck-/Klemmtechnik mit dem Kabel verbunden.

Merkmale:

Standard 7/16 Zoll Sechskantmutter,
Messing vernickelt
Erstklassige RFI Testergebnisse
Rückflussdämpfung: 30 dB typisch (25 dB max bei 1 GHz),
Anschlussdämpfung: 0,1 dB typisch (0,3 dB max bei 1 GHz),
Abzugskraft: Muster wurde 24 Stunden bei 50% Luftfeuchtigkeit getestet.
Vorgegebener Normwert >170N