

Datenblatt

Spezifikation

- max. elektrische Belastung: 300 V
- max. Temperatur: 75 °C
- Isolationsmaterial: Vinyl PVC
- Material Kabelschuh: Messing

Eigenschaften

- Farbe: blau
- Querschnitt: 1,5 - 2,5 mm²
- Steckdicke (mm): 0,5
- Steckbreite (mm): 4,8
- AWG: 16 ~ 14

Nutzungshinweise

Zum Verbinden mit einem Flachstecker.

Anwendungen

- Verbinden von elektrischen Leitungen
- Industrielle / kommerzielle Nutzung
- KFZ, Elektrotechnik, etc.

