

Stoßverbinder - Isoliert



Technische Spezifikationen

Kabelschuh-Typ	: Stoßverbinder
Maximale elektrische Spannung	: 600 V max.
Betriebstemperatur (°C)	: -10 °C bis +75 °C
Material Isolation	: PVC (Vinyl)
Material Verbinder	: Verzinntes Kupfer
Zulassungen	: RoHS

Artikelbezeichnung	Farbe	Querschnitt (mm ²)	AWG	Gesamtlänge (mm)	
1583180	Rot	0.5 ~ 1.5	22 ~ 16	26	
1583021	Blau	1.5 ~ 2.5	16 ~ 14	26	
1583022	Gelb	4.0 ~ 6.0	12 ~ 10	26	