

Stoßverbinder mit Schrumpfschlauchisolation - Isoliert - mit und ohne Kleber



Technische Spezifikationen

Kabelschuh-Typ	: Stoßverbinder mit Schrumpfschlauchisolation
Temperaturbereich	: 600 V max.
Betriebstemperatur (°C) Min.	: -55 °C bis +125 °C
Schrumpftemperatur (°C)	: 180 °C
Material Isolation	: Nylon (PA66)
Material Verbinder	: Verzinntes Kupfer
Zulassungen	: RoHS

Artikelnr.	Farbe	Querschnitt (mm ²)	AWG	Gesamtlänge (mm)
1583181	Rot	0.5 ~ 1.5	22 ~ 18	35
1583023	Blau	1.5 ~ 2.5	16 ~ 14	35
1583182	Gelb	4.0 ~ 6.0	12 ~ 10	41