

Datasheet

Item no. 1583024, 1583185, 1583026, 1583186, 1583187, 1583184, 1583183, 1583025

Rundsteckhülsen

Material : E-CU, galvanisch verzinkt
Isolation : Vinyl PVC
Max. Temperatur : +75°C
Max. elektrische Belastung : 300 Volt

Artikel Bezeichnung	Querschnitt mm ²	Farbe	AWG	für Stecker Ø	VPE
Kog v M4 Rot	0,5-1,5	Rot	22~16	4	100
Kog v M4 Blau	0,5-1,5	Blau	16~14	4	100
Kog v M5 Blau	1,5-2,5	Blau	16~14	5	100
Kog v M5 Gelb	4,0-6,0	Gelb	12~10	5	100

Rundstecker

Material : E-CU, galvanisch verzinkt
Isolation : Vinyl PVC
Max. Temperatur : +75°C
Max. elektrische Belastung : 300 Volt

Artikel Bezeichnung	Querschnitt mm ²	Farbe	AWG	für Stecker Ø	VPE
Kog m M4 Rot	0,5-1,5	Rot	22~16	4	100
Kog m M4 Blau	1,5-2,5	Blau	16~14	4	100
Kog m M5 Blau	1,5-2,5	Blau	16~14	5	100
Kog m M5 Gelb	4,0-6,0	Gelb	12~10	5	100